

チップ移載機 (CRM-01型)

トレイに載置されたチップを、予め保存されたCSVファイルのトレイ情報 (チップごとの情報) により、指定した別トレイに移載する装置です。最大8分類が可能です。チップ移載作業の合理化に貢献します。

- 真空吸着式P/P (ピック&プレイス) ヘッドにより、チップを移載します。移載前後のチップデータは付属PCに保存されます。
- カメラを2基備え、チップ保持状態のアライメントやトレイへの収納状態の確認などを行ないます。
- コードリーダを備えトレイのIDを読み取ります。またトレイへのチップ収納順番を設定できます。



基本仕様	
対象ワーク	半導体チップ (トレイ入り)
トレイサイズ	約100mm□×t約8mm
LDトレイ	2ステージ (25枚×2)
移載ステージ	8ステージ (25枚×8)
移載用空トレイ	1ステージ (50枚)
P/Pヘッド数	2個
移載タクトタイム	約4.5秒/1チップ
クリーン度	クラス1000 (0.5 μm) 対応
機械仕様	
機械寸法	W2,250×D750×H1,830mm (突出部除く、シグナルタワー含む)
機械重量	約500Kg
ユーティリティ	
電源	200V 3相
圧縮空気	0.5MPa以上
真空	真空ポンプ付属
排気	ダクト接続 (局所排気用)

※詳細はお問合せください。

<http://www.justem.jp>

株式会社ジャステム

TEL ; 0258-47-2571

FAX ; 0258-47-2572

