



かくはん・さいかいき
攪拌播潰機のパイオニア ISHIKAWA

ISHIKAWA

攪拌

播り潰し

混合

練り合せ

分析資料の調整

ごく少量の硬質物の播潰

いしかわしき かくはんらいかいき

石川式攪拌播潰機 AGA型(めのう鉢付)

- AGA型は精密で強力な播り潰し能力を持つ為、分析試料の作製、ごく少量の硬質物の播潰などに適しております。一定時間に一定作業を行う機構なので、同一播潰物の作製が可能。比較試験の正確なデータの構築にも役立ちます。
- 試料の硬度に合わせて、鉢と杵先はめのう・アルミナ・炭化タングステンなどの材質からお選び頂けます。
- ケースはステンレス枠又は木枠。オプションで、デジタルタイマー、インバーター等を取り付けることが出来ます。



※写真はオプションの
デジタルタイマー付

石川式攪拌播潰機の特徴

ISHIKAWAの攪拌播潰機は、「攪拌」「播り潰し」「混合」「練り合せ」を同時に行うことが出来る、世界で唯一の機械です。独自の基本構造で、密度の高い粒径均一性、混合均一性を実現し、製品の品質向上に貢献します。作業時間の短縮や、省力化などにもつながったと、数多くのお客様にご好評頂いております。


■仕様

形式	回転方式	鉢			機械の外形寸法			電源 単相 100V (kW)	杵 の数	かき 棒	重量 (kg)
		内径 (mm)	深さ (mm)	使用 容積 (ℓ)	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)				
AGA型	FR式 (※1)	下記参照			410	470	1180	0.2	1	無	85

※回転方式「FR式」: 鉢は回転させず、1組の杵を公転・自転させつつ更に杵1本1本を別々に歯車駆動で回転させる機構。


＜鉢・杵先の種類及び特性＞ ※容積はともに0.05ℓ

	内径 (mm)	深さ (mm)	特性
めのう	120	30	硬度は磁器と同等ですが、耐摩耗性に優れ、分析用途に適しています。
アルミナ	120	30	硬度が高く、より硬い加工物の粉碎に適しています。耐薬品性も高い素材です。
炭化 タングステン	140	63	当社で最も硬く耐摩耗性の優れた素材です。分析用途に最適。



▲写真はメノウ鉢(鉢ホルダー付)、
メノウ杵先

2015年8月現在



かくはん・さいかいき
攪拌播潰機のパイオニア ISHIKAWA

ISHIKAWA

株式会社 石川工場

〒135-0053 東京都江東区辰巳1丁目1-8

TEL:03-3522-1018 FAX:03-3522-1017 www.ishikawakojo.jp

石川式播潰機は、攪拌、播り潰し、混合、練り合わせの作業を一度に行う播潰機です。食品からハイテク分野まで、攪拌・播潰の多様なニーズにお応えする、伝統と信頼の100年企業 ISHIKAWA。