

スチレン・オレフィン系洗浄剤

洗浄剤比較性能 データ(ABS)

グレード: GWS 適用温度「200°C~320°C」



試験条件

ABS樹脂「赤色」洗浄

試験工程 | ABS(赤) →

洗浄剤

→ AS(透明)

洗浄剤量:自動パージで洗浄状況を目視確認。

試験流れ:① 洗浄剤で洗浄

② AS(透明)を後材として捨て打ち実施。


射出成形機	80 t				
	射出スピード			100mm/s	
自動パージ条件	最大射出圧			300MPa	
	スクリュ回転数(VT%)			280rpm(80%)	
シリンダー温度	ノズル1	前部	中部		後部
	240	235	2	235	235

全体評価

	当社「GW」	A社「GF」
洗浄力	5	4
残留(ガラス)	3	3
ハナタレ	4	2
匂い	4	2
ガス量	4	2
価格	4	2


評価指標:

「5」:大変優れている 「4」:優れている 「3」:普通 「2」: 劣る 「1」: 大変劣る



他社相当品との洗浄比較テスト

① 洗浄剤比較



② 成形共材「AS透明」による捨て打ち比較



比べてみてください



無償サンプルはこちら



いますぐサンプル請求





お電話でのお問い合わせ 4 03-6806-8501 (平日 9:00~17:00)





動画でもご覧いただけます。

